

メジャーリングクイッククランプ

MEASURING TOOLS No.E-1121



RoHS対応

ERON®



材質 SUS430

- 素早くワーク交換が可能
ワークを工具レスで素早くクランプ/アンクランプできるように、スプリングを利用したクリップ操作のクランプユニットです。
- ワーク形状ごとにジグ交換が不要
プレート・円柱ワークをクランプできるように、平面・V溝一体型のクランプ面形状です。
- 保持力の調整が可能
上面のナットでスプリング部を調整することで保持力の強弱を変更することができます。




■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量g	価格
* 121329	MQC30S	55	30	35	10	3	20	20	10	10	150	53,500
* 121330	MQC45S	63	45	43	15	3	32	20	11.5	12.5	400	66,000

■構成部品図




■使用例

ワークの測定姿勢を保持できる小型のクランプユニットです。
三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定にご使用いただけます。



■使用方法


レバーを下に押し込むと上蓋が上昇します。
上蓋とベースの間にワークを設置し、レバーを離すことでワーク
をスプリングの力でクランプします。



●クランプストロークの変更方法

ワークサイズに合わせて上蓋を反転させることで、クランプストロークを変更することができます。

	クランプストローク
出荷時	0 ~ 5mm
上蓋反転時	5 ~ 10mm



■取付方法

本製品は固定せず、測定機等のテーブル上に置いて使用できます。
テーブル等に締結して使用する場合は、テーブル等に寸法図を参考に穴加工を施し
M6 ソケットスクリュー（別売り）で 2 か所固定してください。

