


ネオ グリップ[®](ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪

ROBOT ARM CLAMP CLAW FOR NEO GRIP

No.E-1403

RoHS対応

サイズ追加

ERON[®]

材 質 アルミ

付属品 爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)
爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)

- ネオグリップ(ロボット搬送対応)専用のロボットハンド爪です。
- ロボットハンドの型式に対応した専用設計なので、自社での設計、製作が不要です。
- 高強度のアルミを使用し軽量かつ高剛性です。

仕様・価格表

* 標準在庫品

ロボットハンドメーカー	適合機種	ハンド型式	ハンド重量 kg	オーダーNo.	No.	質量 kg	価格
ZIMMER (銅屋バイテック)	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	GPP5010N	0.9	* 136873	5AUNE- 75-HCZS10	0.24	170,000
	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	GPP5013N	1.5	* 136874	5AUNE- 75-HCZS13	0.25	176,000
	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	GPP5016N	2.9	* 136875	5AUNE- 75-HCZS16	0.44	182,000
	NE125-230-4B1	GPP5013N	1.5	152610	5AUNE-125-HCZS13	0.36	176,000
	NE125-230-4B1	GPP5016N	2.9	152611	5AUNE-125-HCZS16	0.55	182,000
SCHUNK	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	PGN-plus100-1	1.1	* 136873	5AUNE- 75-HCZS10	0.24	170,000
	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	PGN-plus125-1	1.9	* 136874	5AUNE- 75-HCZS13	0.25	176,000
	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	PGN-plus160-1	3.4	* 136875	5AUNE- 75-HCZS16	0.44	182,000
	NE125-230-4B1	PGN-plus125-1	1.4	152610	5AUNE-125-HCZS13	0.36	176,000
	NE125-230-4B1	PGN-plus160-1	2.6	152611	5AUNE-125-HCZS16	0.55	182,000
近藤製作所	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	HHC-50AS	0.7	* 136876	5AUNE- 75-HCK50	0.24	170,000
	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	HHC-63AS	1.1	* 136877	5AUNE- 75-HCK63	0.27	176,000
	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	HHC-80AS	2.3	* 136878	5AUNE- 75-HCK80	0.44	182,000
	NE125-230-4B1	HHC-50AS	0.7	152612	5AUNE-125-HCK50	0.36	170,000
	NE125-230-4B1	HHC-63AS	1.1	152613	5AUNE-125-HCK63	0.38	176,000
北川鉄工所	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	NTS210	0.8	138138	5AUNE- 75-HCZ210	0.24	170,000
	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	NTS212	1.3	138139	5AUNE- 75-HCZ212	0.26	176,000
	NE75-130-2B1,NE75-170-2B1, NE75-170-2BF,NE75-170-2BFG	NTS216	2.5	138140	5AUNE- 75-HCZ216	0.42	182,000
	NE125-230-4B1	NTS216	2.5	152615	5AUNE-125-HCZ216	0.47	182,000

※注意事項

当製品は、株式会社ナベヤの商品であり、ZIMMER(銅屋バイテック)様、SCHUNK様、近藤製作所様、北川鉄工所様とは関係ございません。

ネオ グリップ (ロボット搬送対応) 用ロボットハンド専用爪

ROBOT ARM CLAMP CLAW FOR NEO GRIP No.E-1403

RoHS対応

サイズ追加



■選定表

NE75-130-2B使用時の最大ワーク重量kg

ロボット 可搬重量kg	ZIMMER			SCHUNK			近藤製作所			北川鉄工所		
	GPP5010N	GPP5013N	GPP5016N	PGN-plus100-1	PGN-plus125-1	PGN-plus160-1	HHC-50AS	HHC-63AS	HHC-80AS	NTS210	NTS212	NTS216
7	2.6	2	-	2.4	1.6	-	2.8	2.4	1	2.7	2.2	-
12	7	7	5	7	6	4	7	7	6	6	7	5
20	13	15	13	12	14	12	15	15	14	6	13	13
25	13	20	18	12	18	17	18	20	19	6	13	18

NE75-170-2B使用時の最大ワーク重量kg

ロボット 可搬重量kg	ZIMMER			SCHUNK			近藤製作所			北川鉄工所		
	GPP5010N	GPP5013N	GPP5016N	PGN-plus100-1	PGN-plus125-1	PGN-plus160-1	HHC-50AS	HHC-63AS	HHC-80AS	NTS210	NTS212	NTS216
7	2	1.4	-	1.8	1	-	2.2	1.8	-	2.1	1.6	-
12	7	6	4	6	6	4	7	6	5	4	6	5
20	10	14	12	9	14	12	15	14	13	4	9	13
25	10	17	17	9	15	17	15	19	18	4	9	16


NE125-230-4B使用時の最大ワーク重量kg

ロボット 可搬重量kg	ZIMMER		SCHUNK		近藤製作所		北川鉄工所
	GPP5013N	GPP5016N	PGN-plus125-1	PGN-plus160-1	HHC-50AS	HHC-63AS	NTS216
35	19.5	-	20.3	-	20.3	-	-
80	-	42.5	-	44.3	-	44.5	41.4

⚠ 注意事項

- ・搬送時の加減速度は $1\text{m}/\text{S}^2$ で計算しています。
- ・ロボットハンド用チェンジャー、アダプタープレートの重量は考慮していません。
- ・記載数値は参考値であり、ご使用の条件によっては記載数値以下となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。実際の条件でのご確認はお客様にてお願い致します。

■使用例



専用爪でネオグリップ (ロボット搬送対応) を掴み、搬送している一例。

(専用爪でネオ グリップ (ロボット搬送対応) を掴み、搬送している一例)